

CILINDRO COMPACTO NORMALIZADO ISO 21287 SERIE SF



Configurable



CARACTERÍSTICAS:

- . Según ISO 21287 (medidas normalizadas de anclaje también para la norma 15552).
- . Amortiguación elástica.
- . Cuerpo: Aluminio.
- . Material del Vástago: Acero de aleación fina S45C.
- . Carrera máxima estándar: 200 mm.
- . Junta estándar: NBR.
- . Temperatura de Trabajo: -20..80°C.
- . Filtraje de aire necesario: 40 µm.
- . Presión de Trabajo: 1..10bar.



SF

CÓMO PEDIR SU REFERENCIA:

Indicar Serie, letra Vástago*, Diámetro, X, Carrera, -, letra Detección*, -, letra Rosca Vástago* (*opción sin letra, no indicar nada)

Serie	Vástago	Ø	X	Carrera	-	Detección	-	Rosca Vástago
SF	Estándar* D: Doble vástago SA: Simple efecto a tracción SB: Simple efecto a empuje	20	5	5	Sin detección* S: Magnética			Hembra* M: Macho
		25		10				
		32		15				
		40		20				
		50		...				
		63						
		80						
		100						

EJEMPLOS DE REFERENCIA:

Ref.	Ø (mm)	Carrera (mm)	Rosca conexión	Rosca H vástago	Opción rosca macho	Fuerza (N-6bar)
SF20X15-S	20	15	M5x0,8	M6x1,0	M8x1,25	189
SF25X50-S	25	50	M5x0,8	M6x1,0	M8x1,25	295
SF32X20-S	32	20	G1/8	M8x1,25	M10x1,25	483
SF40X30-S	40	30	G1/8	M8x1,25	M10x1,25	753
SF50X80-S	50	80	G1/8	M10x1,5	M12x1,25	1179
SF63X150-S	63	150	G1/8	M10x1,5	M12x1,25	1870
SF80X50-S	80	50	G1/8	M12x1,75	M16x1,5	3016
SF100X40-S	100	40	G1/8	M12x1,75	M16x1,5	4712

Ø (mm)	Carrera estándar (mm)	Carrera máxima
Doble efecto	20-25	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 125 150
	32-63	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 125 150 175 200
	80-100	10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 125 150 175 200
Simple efecto	20-63	5 10 15 20 25

Contáctenos o vea tarifa para otros tamaños, carreras y accesorios.


Sensor magnético de posición recomendado:

HX-07R (ver página 340 para información adicional) HX-31R (ver página 343 para información adicional)

Pídanos el Kit de juntas especificando: "Kit SF - (diámetro)"


CILINDRO COMPACTO NORMALIZADO ISO 21287 SERIE SF

MEDIDAS:




Ø	A	C	N1	N2	B	D	E	M	K	O	P1	P2	P3	P4	S	T	X	V	W
20	43	37	15	5,5	6	—	10	4	M6X1,0	M5X0,8	Ø7,3	M5X0,8	15		36	22	3	10	8
25	45	39	17					4,5							40	26		12	10
32	51	44	15	8	7	48	12	6	M8X1,25		Ø9	M6X1,0	16		46	32,5		16	14
40	52		16,5	9,5		56								5	53	38			
50	53	45	16	10,5	8	65,5	16	6,5	M10X1,5	1/8"	Ø10,5	M8X1,25	20		63	46,5	4	20	17
63	57	49	17	11,5		77,5									74	56,5	5		
80	64	54		15	10	95,5	21	8,5	M12X1,75		Ø13,7	M10X1,5	25		92	72	10	25	22
100	77	67	24,5	19		113,5		8,0							109	89	14	32	27

Ø	A1	B	C	D	E	F	M	V	W
20	59	22	16	14	M8X1,25	6	4	10	8
25	61				M8X1,25	6	4,5	12	10
32	70	26	19	16,5	M10X1,25	6	6	16	14
40	71				M10X1,25	6	6	16	14
50	75	30	22	19,5	M12X1,25	7	6,5	20	17
63	79				M12X1,25	7	6,5	20	17
80	92	38	28	25	M16X1,5	8	8,5	25	22
100	105				M16X1,5	8	8,0	32	27



NOTA DE INSTALACIÓN:

Ø	E	F
20	M4X0,7	6
25	M4X0,7	6
32	M5X0,8	6
40	M5X0,8	6
50	M6X10	7
63	M6X10	7
80	M8X1,25	8
100	M8X1,25	8



ACCESORIOS DE MONTAJE PARA CILINDRO COMPACTO SF:

Pie de fijación (suministro 2 unidades)



Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC32LB	32
FJ-VBC40LB	40
FJ-VBC50LB	50
FJ-VBC63LB	63
FJ-VBC80LB	80
FJ-VBC100LB	100

Basculante hembra



Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC32CA	32
FJ-VBC40CA	40
FJ-VBC50CA	50
FJ-VBC63CA	63
FJ-VBC80CA	80
FJ-VBC100CA	100



Fijación delantera

Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC32FA	32
FJ-VBC40FA	40
FJ-VBC50FA	50
FJ-VBC63FA	63
FJ-VBC80FA	80
FJ-VBC100FA	100

Basculante macho



Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC32CB	32
FJ-VBC40CB	40
FJ-VBC50CB	50
FJ-VBC63CB	63
FJ-VBC80CB	80
FJ-VBC100CB	100

CILINDRO COMPACTO NORMALIZADO ISO 21287 SERIE SF



ACCESORIOS DE MONTAJE PARA CILINDRO COMPACTO SF:



Basculante hembra

Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC32CR	32
FJ-VBC40CR	40
FJ-VBC50CR	50
FJ-VBC63CR	63
FJ-VBC80CR	80
FJ-VBC100CR	100



Horquilla

Ref.	Ø (mm)
FJ-M8X1.25YCJ	20 / 25
FJ-M10X1.25YCJ	32 / 40
FJ-M12X1.25YCJ	50 / 63
FJ-M16X1.5YCJ	80 / 100




Rótula

Ref.	Ø (mm)
FJ-M8X1.25BJ	20 / 25
FJ-M10X1.25BJ	32 / 40
FJ-M12X1.25BJ	50 / 63
FJ-M16X1.5BJ	80 / 100



Compensador


Ref.	Ø (mm)
FJ-M8X1.25FD	20 / 25
FJ-M10X1.25FD	32 / 40
FJ-M12X1.25FD	50 / 63
FJ-M16X1.5FD	80 / 100




Configuración 3D online a través de nuestra web

Descargue su producto neumático E-MC en cualquier formato 3D.


Acceda, regístrese y configure su cilindro incluso
con los accesorios de fijación en www.accesfluid.com



3D



3D



PDF